

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a crane hook assembly, showing dimensions and components. The drawing includes a side view of the hook and a top view of the hook's cross-section.

Dimensions and components shown:

- Overall width: 140 (140)
- Hook height: 90
- Hook width: 80
- Hook length: 180
- Hook diameter: $\varnothing D$
- Hook weight: ≤ 350 (具体视配重状态等确定)
- Hook material: A (380 ~ 420)
- Hook weight: ≤ 350 (具体视配重状态等确定)
- Hook weight: ≤ 350 (具体视配重状态等确定)


颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

1. 本件按Φ240绳轮配装, 16kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);

2. 配重的使用根据指令要求, 标配为12KG水晶石;

3. 参数的值根据实际使用时需将绳轮部分调整装到位才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm; 绳轮安装在摇杆另一侧时B能满足: 50~80mm;

4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按应用T89导轨时计算, 其余值在该范围值会略有变小);



配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	250	50	105
12KG	重晶石	1	265	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

规格型号	绳轮直径	A	B	配重质量
A01	200	300~400	20~30	12KG
A02				16KG
A03	12KG			
A04	16KG			
A05	24KG			

											宁波奥德普电梯部件有限公司				
											涨紧装置				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日										
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX200					
校 对															
审 核															
工 艺			批 准			物料编号:									

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

0X200

借(通)用件登记




旧底图总号

底图总号

答 字

日期

--	--



技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									开 关 打 板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化						0.04	3:1
校 对										
审 核										
工 艺			批准			共	张	第	张	OX300A.3-2

A



C

- D

A diagram of a rectangular plate with four elongated holes and three small circular holes. The elongated holes are arranged in two rows of two. The small circular holes are arranged in a vertical line on the left side of the plate. A red arrow points to the top edge of the plate.

1