

滑动导靴

## 购买规格书

51539588D04/B

编 制：\_\_\_\_\_ 审 核：\_\_\_\_\_

标准化：\_\_\_\_\_ 批 准：\_\_\_\_\_

巨人通力电梯有限公司  
Giant KONE Elevator Co.,Ltd.

2020 年 7 月

版本记录

| 版本 | 更改内容简述                                  | 编制  | 日期         |
|----|-----------------------------------------|-----|------------|
| -  | CR-156331 GFS25 货梯轿架及安全模块标准化            | 薛伟  | 2020-07-05 |
| A  | CR-156331 更新导靴接口                        | 薛伟  | 2020-8-31  |
| B  | CR-173342 GFS25 载货电梯产品范围扩展 增加 OX-017 导靴 | 周梓良 | 2023-02-23 |
|    |                                         |     |            |
|    |                                         |     |            |
|    |                                         |     |            |
|    |                                         |     |            |
|    |                                         |     |            |
|    |                                         |     |            |
|    |                                         |     |            |

---

## 目录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 版本记录 .....               | I |
| 1. 滑动导靴总体要求 .....        | 1 |
| 2 滑动导靴 DX17/OX-017 ..... | 2 |

## 1. 滑动导靴总体要求


- 1.1 导靴执行标准:《电梯制造与安装安全规范》~~GB7588-2003~~《Q/GKT 7588-2022》《GBT 7588.1-2020》。
- 1.2 导靴的外包装应符合 GB/T 191-2008, 包装箱应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输和反复吊装, 并保证产品完好、无损坏。我司对包装箱有要求时, 按我司相关文件执行。
- 1.3 同型号的导靴, 当适用不同的导轨工作宽度时, 外包装上应能清楚区别。
- 1.4 产品自出厂之日起, 在存储条件符合 GB/T 10058-2009. 6. 3. 1 条件下, 一年之内不应发生失效、外观变化等不良现象。不同供方需对各自产品做好标记, 便于出厂跟踪。
- 1.5 我司对导靴有其他要求时, 应按我司要求执行。
- 1.6 本购买书首次技术确认是与河北东方富达机械有限公司进行的。——本购买书中 DX17 参照河北东方富达机械有限公司生产的导靴编写, OX-017 参照宁波奥德普电梯有限公司生产的导靴编写

2 滑动导靴 DX17

2.1 技术参数:

| 物料代码           | 滑动导靴规格       | 导靴工作面宽度<br>A mm                     | 靴衬材料     | 正压力<br>Fy (N) | 侧压力<br>Fx (N) |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| KM51539588V001 | DX17/OX-017  | 19.3(+0.53,+0.3)<br>19.5(+0.2,+0.6) | HT150/黄铜 | 13000/12500   | 13000/12500   |
| KM51539588V002 | DX17/ OX-017 | 16.3(+0.53,+0.3)<br>19.5(+0.2,+0.6) | HT150/黄铜 | 13000/12500   | 13000/12500   |

注：导靴受压力为导轨反力



2.2 单台滑动导靴配置附件:

| 名称   | 规格                   | 数量 |
|------|----------------------|----|
| 螺栓   | GB_T 5783-M20X80-8.8 | 6  |
| 平垫圈  | GB_T 97.1-20         | 6  |
| 弹簧垫圈 | GB_T 93.1-20         | 6  |
| 螺母   | GB_T 6170-M20        | 6  |
| 导靴垫片 | t=1                  | 4  |
| 导靴垫片 | t=2                  | 4  |


(单台电梯配置导靴为 4 只，其中两只需配置油杯支架)

2.3 导靴需要和紧固件包装好出厂（装于木/纸箱内发货）；DX17 木箱尺寸：510X274X299 /OX-017 纸箱尺寸 510X340X300


并且在木箱上注明导靴型号、导靴工作面宽度 A，导靴上粘贴安装示意图。

2.4 DX17 滑动导靴安装尺寸见附图 2.5 靴衬尺寸见附图 2.6（两种接口的导靴每台发货各两只）；如供方有安装尺寸变动应及时通知本公司，否则应承担相应责任。OX-017 滑动导靴安装尺寸见附图 2.7 靴衬尺寸见附图 2.8（两种接口的导靴每台发货各两只）；如供方有安装尺寸变动应及时通知本公司，否则应承担相应责任。


2.5 附图 (DX17 滑动导靴接口图) 下导靴:




(DX17 滑动导靴接口图) 上导靴:




2.6 附图 （靴衬图纸）




2.7 附图 (OX-017 滑动导靴接口图) 下导靴:




(OX-017 滑动导靴接口图) 上导靴:



2.8 附图 （OX-017 靴衬图纸）  $\delta = 8$



2.9 附图 （导靴垫片）




| 序号  | 规格        |
|-----|-----------|
| B01 | 1. 1. 0mm |
| B02 | 2. 2. 0mm |

技术要求:

- 1 材质: 镀锌钢板(Q235Bb)
- 2 去毛刺, 锐边倒角

2.10 油杯支架图纸:



2.11 导靴安装示意图

