

第一组角








基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2


辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)
公 差

0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'



视图 A(去限速器主体配件)



件号	速度	备注1	备注2
GEL6H032001	V=1.0m/s	中文	含接插件 接线参照: GEL8B064001 GEL8B064002
GEL6H032002	V=1.0m/s	英文	

装箱清单

物料名称	数量	备注
OX187限速器	1台	
调试报告及合格证	1份	
使用说明书	1份	
安装底板	0件	无需配置

不配安装底板

技术要求

- 1 本阀按第叁条第OX-187(G04)双向限位器绘制;
- 2 配用钢丝绳直径 $\phi 6$;
- 3 绳端作环头活钩,且转动过程中无阻碍,限位器速度测试完毕在调节位置处进行锁定;
- 4 装绳时需注意记号清晰,参数与实际相符,牢固紧固,位置方向一致;
- 5 本装置按配安底座形式绘制,实际装著无此底座;
- 6 起绳后关测试电磁锁电压等级DC24V/AC220V,制动力 $\geq 500\text{N}$;
- 7 本装置绳钩节圆直径为200,仅适用于额定速度 $\leq 1.25\text{m/s}$;
- 8 本限位器符合GB7588-2003家用电梯相关条款要求。

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	日 期

△							首次发布版本	图号	GEL6H032				
△										240520			
△							绘 图 於洪芹			240529	名称	限速器	
△							校 对 范孝璋			240529			比例 1: 4
记号	外数	更改原因及说明			更改日期	更改者	审查者	变更版本	审 核 李晨	240529	第 1 页	材料	组件


A3



基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2


材料类别	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度(弧度)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°



件号: GEL8B064001按此接线


AMP 3P母插件, 型号: AMP-480701
插件打标 "3M"
AMP母插针, 型号: 350536



件号: GEL8B064002按此接线


电磁铁电压AC220V时:

AMP 4P母插件, 型号: AMP-480703
插件打标 "4M"
AMP母插针, 型号: 350536



电磁铁电压DC24V时:

AMP 4P母插件, 型号: AMP-480703
插件打标 "4M"
AMP母插针, 型号: 350536



描 图
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

△								GLARIE	首次发布版本	图号	GEL8B064
△									191101	名称	限速器接线
△									比例 1:1	材料	
△	1	增加DC24V电磁铁正负极描述	191226	周 雨	顾正龙	191220	校 对		李 勇	共 1 页	
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审 核	顾正龙	20191114	第 1 页	