






A3		LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	<p>Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AA266ADJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.</p>	<p>WELDS</p> <p>OTHER SIDEARROW SIDE</p>	
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°			



件号	额定速度 V (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	电压等级	品牌	型号
VKS6H049001	1	Φ 6	AC220V	沃克斯迅达	VSS-04
VKS6H049002	1.5				
VKS6H049003	1.75				



## 技术要求

- 1、本限速器主要应用于有机房电梯，应用时需注意位置方向；
- 2、限速器调试后加铅封和红漆封记；
- 3、贴上方向标贴，装订铭牌合格证等标贴；
- 4、限速器铭牌格式参见VKS6H015；
- 5、正面张贴铝铭牌，背面张贴亚银纸铭牌；
- 6、机架喷塑，颜色淡灰B03，色卡号73（GSB05-1426-2001）；
- 7、绳轮防护罩喷黄色漆；
- 8、对应供应商奥德普是OX-206Y。

						Volkslift Schindler		限速器	VKS6H049		
△2	配合供应商修改安装孔(C向视图)	20241008	闵传宏	孙云凯	24A01	绘图 DRAWN	李洋	材料:  组件	首次下发版本 FIRST VERSION	重 量 WEIGHT	比 例 PROPORTION
△1	增加接线图	20240918	闵传宏	孙云凯	24901	校对 CHK	闵传宏		24101		1:3.2
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2024.01.02		MATERIAL:	SHEETS 1	1 SHEET

## ALL DIMENSIONS METRIC